

**HOLEX®**
**DNMG 150608 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250807 HBX020 |
| GTIN            | 4045197663597 |
| Classe articolo | 22D           |

**Descrizione**

DNMG 150608 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitruccioli: PM

 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1 - 5 mm               |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,5 mm/gir,      |
| Rompitruccioli                                   | PM                     |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 300 m/min         |
| Impiego principale                               | P                      |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm                 |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tipo                              | HBX020  |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura                          |
| Materiale da taglio               | HM  |
| Serie                             | Barra alesatrice                              |
| Serie                             | Portainseriti eco-QT / eco                    |
| Serie                             | Portainseriti con bloccaggio a vite           |
| Serie                             | Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn |
| Serie                             | Testina portainserito con bloccaggio a staffa |
| Codice ISO Inserto                | DNMG 150608                                   |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4   |
| Assegnazione degli inserti        | neutro  |