

**CCMT 060204, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 140 m/min
Rompitrucioli	GK
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Impiego principale	M
Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura