

Garant
Portainseri eco-QT, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251902 20/08
GTIN	4045197651051
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2025X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 91 mm

Sottopiacchetta: 259031 19

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Dimensione codolo	20 mm

Vite per sottoplacchetta	259025 1
Inserto adatto	WN.. 0804..
Misura inserto	8 mm
Codice ISO portautensile	DWLNRL/ 2025X08
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Sottoplacchetta	259031 19
Staffa	259038 9
Lunghezza complessiva L	91 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta	259218
Sottoplacchetta Modello 11	259031 11
Sottoplacchetta	259214
Vite per sottoplacchetta Modello 1	259025 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Staffa di fissaggio Modello 9	259038 9
Vite per sottoplacchetta	259167
Staffa di fissaggio	259353
	659906 500

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

Sottopiacchetta Modello 19

259031 19