

Garant
Portainseriti eco-QT, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/08mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251902 25/08
GTIN	4045197651068
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2525X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 103,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 19

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2525X08

Staffa	259038 9
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Insero adatto	WN.. 0804..
Vite per sottoplacchetta	259025 1
Sottoplacchetta	259031 19
Misura inserto	8 mm
Lunghezza complessiva L	103,5 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta	259218
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per sottoplacchetta Modello 1	259025 1
Sottoplacchetta Modello 19	259031 19
Staffa di fissaggio Modello 9	259038 9
Sottoplacchetta Modello 11	259031 11
Sottoplacchetta	259214

Staffa di fissaggio	259353
Vite per sottoplacchetta	259167