


CCMT 09T302, Tipo: CA525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 09T302 CA525 Tipo: CA525
 Rompitrucioli: GK
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura