

 **KOMET****Corpo base KOMET®, 8×D, Ø DC: 65mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236654 65
GTIN	4047109096004
Classe articolo	24K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	640 mm
Per testina di foratura	65 - 71 mm
Ø Corpo base d_1	63,5 mm
Lunghezza utile L_1	560 mm
Ø Codolo ABS® D_s	80 mm
Ø Nominale D	65
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	8×D
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

