

 KOMET
Corpo base KOMET®, 6xD, Ø DC: 40mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236652 40
GTIN	4047109076297
Classe articolo	24K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 6xD.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

Per testina di foratura	40 - 45 mm
Ø Corpo base d_1	38,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	310 mm
Ø Codolo ABS® D_s	63 mm
Lunghezza utile L_1	260 mm
Ø Nominale D	40
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	6xD
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

