

 KOMET
**Corpo base KOMET®, 4xD, Ø DC: 55mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236653 55
GTIN	4047109095922
Classe articolo	24K

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Sicuro 4xD.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

**Uso:**

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

**Nota:**

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Corpo base d <sub>1</sub>	53,5 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	325 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	260 mm
Per testina di foratura	55 - 64 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Ø Nominale D	55
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

