

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/08mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Misura inserto	8 mm
Sottopiacchetta	259031 40
Set di molle	259044 2
Codice ISO portautensile	PWLNRL 1616H08
Vite per leva	259018 2
Inserto adatto	WN.. 0804..
Dimensione codolo	16 mm
Leva	259015 2
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per leva Modello 8	259018 8
Leva Modello 9	259015 9
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Vite per leva Modello 2	259018 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500