


Corpo base KOMET®, 6xD, Ø DC: 55mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236652 55
GTIN	4047109095953
Classe articolo	24K

Descrizione
Esecuzione:

- **Sicuro 6xD.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	80 mm
Ø Corpo base d ₁	53,5 mm
Per testina di foratura	55 - 64 mm
Lunghezza utile L ₁	370 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	435 mm
Ø Nominale D	55
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	6xD
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

