

 KOMET**Corpo base KOMET®, 8×D, Ø DC: 26mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236654 26
GTIN	4047109076242
Classe articolo	24K

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

**Uso:**

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

**Nota:**

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Corpo base d <sub>1</sub>	25 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	230 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	260 mm
Per testina di foratura	26 - 32 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Ø Nominale D	26
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	8×D
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

