

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/08mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	MWLNR/L 2020K08
Spina	259049 2
Staffa di fissaggio	259038 12
Set di viti	259023 2
Inserto adatto	WN.. 0804..
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Misura inserto	8 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Sottopiacchetta	259031 41
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Spina Modello 2	259049 2
Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Staffa di fissaggio Modello 12	259038 12
Sottoplacchetta Modello 41	259031 41
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500