

 KOMET
**Corpo base KOMET®, 4xD, Ø DC: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236653 20
GTIN	4047109076198
Classe articolo	24K

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Sicuro 4xD.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

**Uso:**

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

**Nota:**

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	145 mm
Ø Corpo base $d_1$	19 mm
Per testina di foratura	20 - 25 mm
Ø Codolo ABS® $D_s$	50 mm
Lunghezza utile $L_1$	113 mm
Ø Nominale $D$	20
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

