

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/08mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	27 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Misura inserto	8 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Set di viti	259023 3
Sottopiacchetta	259031 41
Codice ISO portautensile	A40T MWLNR/L08
Spina	259049 5
Staffa di fissaggio	259038 12
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L_2	38,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 12	259038 12
Set di viti 10 pezzi Modello 3	259023 3
Spina Modello 5	259049 5
Sottoplacchetta Modello 41	259031 41
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500