


KOMET
Corpo base KOMET®, 4xD, Ø DC: 33mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236653 33
GTIN	4047109076259
Classe articolo	24K

Descrizione
Esecuzione:

- **Sicuro 4xD.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Corpo base d ₁	32 mm
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	195 mm
Lunghezza utile L ₁	160 mm
Per testina di foratura	33 - 39,2 mm
Ø Nominale D	33
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

