



Olio multifunzionale, Contenuto: 100ml



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083000 100
GTIN	5032227490017
Classe articolo	08E

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, **pressoché inodore, con agente distaccante ecologico aggiunto**, privo di teflon, resina, silicone e acidi.

Uso:

- **Scioglieruggine con eccezionale azione capillare – sblocca rapidamente raccordi arrugginiti, viti e dadi bloccati.**
- **Detergente: scioglie anche lo sporco più ostinato senza impastare né incrostare le superfici.**
- **Lubrificante per tutte le superfici di scorrimento, per meccanica di precisione, cerniere, tiranti Bowden, serrature e rivestimenti.**
- **Protezione contro la corrosione: WD-40 elimina l'umidità penetrando nei pori del materiale da proteggere. Utensili delicati e di qualità rimangono inalterati.**
- **Spray per contatti: elimina l'umidità dai componenti elettrici.**

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Proprietà ossidanti	no
Colore	marrone chiaro
Idrosolubilità	insolubile
Testina nebulizzatrice	Standard
Punto di ebollizione	176 °C
Temperatura di immagazzinamento	15 - 50 °C
Punto di infiammabilità	47 °C
Viscosità cinematica	< 1 mm ² /s
Contenuto	0,1 l
Esecuzione	Bomboletta spray
Tipo di prodotto	Olio multifunzionale / olio universale