

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/06mm**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	21 mm
Leva	259015 14
Inserto adatto	WN.. 0604..
Codice ISO portautensile	A16M PWLNR/L06
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Vite per leva	259018 10
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15,25 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

**Accessori**

Vite per leva Modello 10	259018 10
Leva Modello 14	259015 14
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500