

HEDI

Lampada per macchine, Modello: 9LED



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m.

Tutte le lampade per macchine/posto di lavoro HEDI® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.

Lampada per macchine di comprovata qualità con testa della lampada estremamente robusta, antipolvere e impermeabile agli spruzzi d'acqua, adatta per l'uso professionale in ambienti di lavoro difficili o per l'impiego all'interno e sulle macchine. A norma DIN EN 62493. Lampada a **LED** per macchine per l'illuminazione mirata della postazione di lavoro. Minore consumo energetico, assenza di riscaldamento e irradiazione UV degli oggetti illuminati.

Testa della lampada con snodo più efficiente.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse lampadine con **potente calamita adesiva, sergente da 50 mm e viti per il fissaggio** alla macchina, al banco da lavoro, alla parete o al soffitto.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	1140 lm
Lampadine	LED
Alimentazione	Alimentazione di rete
Grado di protezione IP	IP 64
Lampadine sostituibili	no
Potenza luminosa	12 W
Tensione nominale	250 V
Angolo di irradiazione fisso	60 grado
Messa a fuoco della luce	Cono di luce focalizzata
Tipo di prodotto	Lampada per macchine