

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/11 mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	15 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Sottoplacchetta	269005 3
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	SDHCR/L 2020K11
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500