

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza della testina L ₁	21 mm
Codice ISO portautensile	SDHCR/L 2525M11
Misura inserto	11 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Sottoplacchetta	269005 3
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500