

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260306 20/11
GTIN	4045197652539
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 2
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Sottoplacchetta	269005 3
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Misura inserto	11 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Codice ISO portautensile	SDHCR/L 2020K11
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500