

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260309 25/11 |
| GTIN | 4045197652645 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Lunghezza della testina L ₁ | 21,5 mm |
| Misura inserto | 11 mm |
| Codice ISO portautensile | SDJCR/L 2525M11 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 32 mm |
| Sottoplacchetta | 269005 3 |
| Set di viti per inserti | 269028 2 |
| Inserto adatto | DC.. 11T3.. |
| Vite per sottoplacchetta | 269013 2 |
| Dimensione codolo | 25 mm |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Sottoplacchetta Modello 3 | 269005 3 |
| Set di viti per inserti Modello 22 | 269028 22 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 2 | 269013 2 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Set di viti per inserti Modello 2 | 269028 2 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |