

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a staffa QuickTurn, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251104 25/12  |
| GTIN            | 4045197650764 |
| Classe articolo | 21U           |

## Descrizione

### Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DSSNR/L 2525M12

Inserto adatto: SN.. 1204..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 32 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 49 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Sottoplacchetta: 259031 21

## Descrizione tecnica

|  |             |
|--|-------------|
| Vite per sottoplacchetta               | 259025 4    |
| Misura inserto                         | 12 mm       |
| Staffa                                 | 259038 8    |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 32 mm       |
| Inserto adatto                         | SN.. 1204.. |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 49 mm       |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Sottoplacchetta                | 259031 21                             |
| Codice ISO portautensile       | DSSNR/L 2525M12                       |
| Dimensione codolo              | 25 mm                                 |
| Lunghezza complessiva L        | 150 mm                                |
| Serie                          | QuickTurn                             |
| Tipo di impiego                | destro                                |
| Norma                          | DIN ISO 5610                          |
| Passaggio interno per LR       | no                                    |
| Angolo di regolazione $\kappa$ | 45 grado                              |
| Applicazione                   | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione                   | Tornitura cilindrica esterna          |
| Tipo di prodotto               | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500  |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15                | 674248 TX15 |
| Sottoplacchetta Modello 21   | 259031 21   |
| Sottoplacchetta  | 259231      |
| Staffa di fissaggio  | 259352      |
| Vite per sottoplacchetta   | 259171      |
| Staffa di fissaggio Modello 8  | 259038 8    |
| Vite per sottoplacchetta Modello 4   | 259025 4    |