



Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260338 12/07
GTIN	4960664579532
Classe articolo	25U

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 12 mm

Codice ISO portautensile: A12M SDUCR/L07

Angolo di regolazione κ : 93 grado

Inserto adatto: DC.. 0702..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 16 mm

Spostamento centrale L_3 : 9,7 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Spostamento centrale L_3	9,7 mm
Vite inserto	269022 4
Inserto adatto	DC.. 0702..
Sporgenza totale L_1	60 mm
Misura inserto	7 mm
Codice ISO portautensile	A12M SDUCR/L07
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm

Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	12 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio	269407
Vite di serraggio Modello 4	269022 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8