



## Testina di foratura KOMET KUB® V464, Ø DC: 120mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236660 120
GTIN	4047109090576
Classe articolo	24L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Punta a inserti (testina di foratura) con riporti per inserti e attacco ABS® T, taglio destro. Il riporto per l'inserto esterno è regolabile su +5 mm rispetto al Ø. Riporto con attacchi in ABS® N e prolunghe in ABS® T. Sicurezza di processo aumentata fino a 6xD.

#### Sicuro fino a 6xD.

#### Uso:

Con punta pilota n. art. 236661 – 236662.

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

#### Fornitura:

Punta a inserti con componenti di montaggio.

#### Nota:

Ricambi su richiesta.

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WOEX06T304
Dimensione punta pilota	115
ABS® T Ø d	63 mm
Numero taglienti Z	1

Ø Esterno d <sub>1</sub>	118,5 mm
Set di viti per inserti	239655 10IP (2,8 Nm)
Ø Nominale D	120
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	85 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Punta pilota KOMET KUB® V464 in HSS Modello 115	236661 115
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP	239655 10IP
Punta pilota KOMET KUB® V464 in HSS Modello 115	236662 115
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600