

**Garant****Portautensili per barre alesatrici GARANT Master Eco Forma E2, VDI 30, Foro d2 (H7): 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319225 10
GTIN	4067263107835
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58+/-2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Codolo VDI perforato.**
- **Con due spruzzatori sferici.**

**Vantaggi:**

- **Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.**
- **Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.**

**Uso:**

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

**Descrizione tecnica**

Foro d <sub>2</sub> (H7)	10 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø H <sub>3</sub>	20,5 mm

Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Tipo di prodotto	Portautensili VDI per barra alesatrice