

Garant

Portautensili per barre alesatrici GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40, Foro d2 (H7): 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319235 10
GTIN	4067263108009
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58+/-2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Codolo VDI perforato.**
- **Con due ugelli sferici.**

Vantaggi:

- **Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.**
- **Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.**

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Nota:

Non adatto per l'uso con manicotto di riduzione.

Descrizione tecnica

Foro d ₂ (H7)	10 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø H ₃	20,5 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø L ₃	22 mm

Scheda tecnica

Ø L ₇	110,5 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø L ₆	75 mm
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Tipo di prodotto	Portautensili VDI per barra alesatrice