

Garant**Portautensili per barre alesatrici GARANT Master Eco Forma E2, VDI 30, Foro d2 (H7): 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319225 25
GTIN	4067263107873
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58+/-2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Codolo VDI perforato.**
- **Con due spruzzatori sferici.**

Vantaggi:

- **Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.**
- **Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.**

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Descrizione tecnica

Foro d ₂ (H7)	25 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø L ₆	70 mm
Ø H ₃	27,5 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø L ₇	51 mm

Ø D ₈	62 mm
Ø H ₁	28 mm
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Tipo di prodotto	Portautensili VDI per barra alesatrice