

**Garant****Portautensili per barre alesatrici GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40, Foro d2 (H7): 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319235 50
GTIN	4067263108108
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58+/-2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Codolo VDI perforato.**
- **Con due spruzzatori sferici.**

**Vantaggi:**

- **Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.**
- **Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.**

**Uso:**

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

**Descrizione tecnica**

Foro d <sub>2</sub> (H7)	50 mm
Ø H <sub>1</sub>	32,5 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø D <sub>8</sub>	92 mm
Ø L <sub>7</sub>	86 mm
Ø D <sub>6</sub>	98 mm

Ø L <sub>6</sub>	100 mm
Ø H <sub>3</sub>	39,5 mm
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 40
d <sub>7</sub>	20,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Tipo di prodotto	Portautensili VDI per barra alesatrice