

AEG

Avvitatori compatti a batteria, Modello: SE3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore in linea AEG a batteria

Avvitatore compatto e trapano a batteria agli ioni di litio **con impugnatura snodata** per utilizzo a barra o a gomito. Regolazione di coppia in 10 posizioni e frizione. Rotazione oraria e antioraria, attacco (E 6,3) per **bit Hex da 1/4 pollice**.

Vantaggi:

Con impugnatura snodata.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073824 e n. art. 073841.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG tipo B 3 V

Denominazione originale prodotto: SE3,6

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: Ioni di litio

Capacità batteria: 1,5 Ah

Tensione batteria: 3,6 V

Coppia max. morbido: 4,5 Nm

Descrizione tecnica

Coppia max. morbido	4,5 Nm
Coppia max. duro	6,5 Nm
Numero max. giri 2 velocità	0 - 600 min ⁻¹
Ø max. punta elicoidale per acciaio	3 mm
Denominazione originale prodotto	SE3,6
Modello	SE3
Ø max. punta elicoidale per legno	6 mm
Utilizzo tipico	Light
Forma	Giravite
Portautensile	E 6,3
Tensione batteria	3,6 V
Capacità batteria	1,5 Ah
Numero max. giri 1 velocità	0 - 200 min ⁻¹
Peso	0,6 kg
Imballaggio	Valigetta di trasporto
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG tipo B 3 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Sistema agli ioni di litio S Tipo batteria, tensione batteria
AB3 V

073824 AB3