

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D_{min}	26 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Spostamento centrale L_3	16 mm
Codice ISO portautensile	AH20R SDUCR/L11
Sporgenza totale L_1	100 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	18 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500