

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260339 10/07
GTIN	4960664579525
Classe articolo	25U

Descrizione**Esecuzione:**

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 10 mm

Codice ISO portautensile: A10L SDUCR/L07

Angolo di regolazione κ : 93 grado

Inserto adatto: DC.. 0702..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 14 mm

Spostamento centrale L_3 : 8,7 mm

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A10L SDUCR/L07
Sporgenza totale L_1	50 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Vite inserto	269022 4
Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L_3	8,7 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm

Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 4	269022 4
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio	269407
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500