

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A12L SDUCR/L07
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Spostamento centrale L_3	9 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500