



Prolunga per maschi a filettare, Modello: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338405 10
GTIN	4067263108993
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

- Versione con esecuzione lunga o extralunga.
- L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.
- La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.
- L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Prolunga L ₃	130 mm
Per quadro K ₁	9 mm
Prolunga L ₂	90 mm
Ø Prolunga D ₄	18 mm
Per Ø codolo filettato d ₂	12 mm
Prolunga K ₂	9 mm

Ø Prolunga D ₃	12 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 374/376	M16
Per lunghezza dello stelo l ₁	36 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice