

Garant
Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251402 25/16
GTIN	4045197657060
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Testo didascalie:

Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura un miglior passaggio del refrigerante. Lubrorefrigerante direttamente sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: MTJNR/L 2525X16

Inserto adatto: TN.. 1604..

Ampiezza funzionale L_4 : 32 mm

Lunghezza della testina L_1 : 32 mm

Lunghezza complessiva L: 103,5 mm

Set di viti: 259023 1

Descrizione tecnica

spina	259049 1
Inserto adatto	TN.. 1604..

Sottoplacchetta	259031 31
Set di viti	259023 1
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 2525X16
Dim. codolo	25 mm
Staffa di fissaggio	259038 1
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Lunghezza complessiva L	103,5 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 1	259038 1
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di viti 10 pezzi Modello 1	259023 1
Spina Modello 1	259049 1
Sottoplacchetta Modello 31	259031 31
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500