

**Inserto KOMET® Unisix®, P40, Codice modello W29: 18-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236760 18-010
GTIN	4047109058606
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: ST900

Codice ISO Inserto: WOEX 040304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,13 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	18-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,13 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 040304
Tipo	P40
Modello	ST900
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
a umido max.	idoneo		