

Garant
TNMG 160404, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza

M

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura