

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	32 mm
Spina	259049 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Misura inserto	22 mm
Sottopiacchetta	259031 33
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Staffa di fissaggio	259038 13
Inserto adatto	TN.. 2204..
Set di viti	259023 2
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 3232P22
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Staffa di fissaggio Modello 13	259038 13
Spina Modello 2	259049 2
Sottoplacchetta Modello 33	259031 33
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500