

**Garant****Portainseri con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/16mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	TN.. 1604..
Spina	259049 6
Set di viti	259023 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 2525M16
Dimensione codolo	25 mm
Staffa di fissaggio	259038 14
Misura inserto	16 mm
Sottoplacchetta	259031 32
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 32	259031 32
Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Staffa di fissaggio Modello 14	259038 14
Spina Modello 6	259049 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500