

Garant GRIDLINE

Frontalino pieghevole Larghezza 36G, Altezza frontalino: 375mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	998251 375
GTIN	4067263111481
Classe articolo	91R

Descrizione

Esecuzione:

Il frontalino anteriore pieghevole impedisce agli oggetti di cadere dal ripiano. Il frontalino anteriore può essere ripiegato sul davanti. Angolo di inclinazione massimo di 180°. Con maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura su entrambi i lati con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassette, allestimento container.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016.

Nota:

È necessario installare un ripiano con un'altezza frontalini di almeno 50 mm. In caso di installazione di cassette con serratura, ante, barre di sicurezza o altro, è necessario prevedere un ripiano con un'altezza frontalino di 100 mm sotto il frontalino pieghevole. I cassette non possono essere montati dietro il frontalino a ribalta. Non compatibile con le cassette per utensili del gruppo 93.

Descrizione tecnica

Altezza utile	350 mm
Peso	4,9 kg
Angolo di inclinazione	180 grado
Larghezza utile	900 mm
Larghezza utile in G	36
Cassette con apertura differenziata	a una mano

Scheda tecnica

Profondità	38 mm
Altezza frontalino	375 mm
Spessore del materiale	1,5 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassetti
Campo d'impiego	Impostazione container
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Tipo di prodotto	Sportello frontale