

Garant GRIDLINE

Ripiano estraibile con occhielli, 200 kg, 36×20G, Altezza montato: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	998275 150
GTIN	4067263111658
Classe articolo	91R

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 150 mm. Senza fori per divisori fessurati. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Con occhielli sulla parte anteriore e posteriore per il fissaggio di cinghie di fissaggio, ad esempio. Con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassetti, allestimento container.

Fornitura:

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide e occhielli.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassettiere per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassetti.

Descrizione tecnica

Campo d'impiego	Impostazione container
Altezza montato	150 mm
Larghezza utile in G	36
Numero di occhielli	4
Superficie utile dei cassetti in G	36×20

Scheda tecnica

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Profondità utile in G	20
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Attributo del nome del prodotto	36x20G
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	500 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile