

Garant GRIDLINE

Ripiano estraibile con occhielli, 200 kg, 36×24G, Altezza montato: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	998279 150
GTIN	4067263111696
Classe articolo	91R

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 150 mm. Senza fori per divisori fessurati. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Con occhielli sulla parte anteriore e posteriore per il fissaggio di cinghie di fissaggio, ad esempio. Con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassetti, impostazione container.

Fornitura:

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide e occhielli.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassettiere per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza montato	150 mm
Campo d'impiego	Impostazione container
Numero di occhielli	4
Larghezza utile in G	36
Cassetti con apertura differenziata	a una mano

Scheda tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Profondità utile in G	24
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	600 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile