

**Portainseriti con bloccaggio HOLEX Pro, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Dimensione codolo	20 mm
Norma	Norma interna
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2020K09
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico Modello TX15	659950 TX15