



## Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon, Modello: 10



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 338425 10     |
| GTIN            | 4067263109815 |
| Classe articolo | 32H           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

h6-Codolo con superficie Weldon per attacco anche in mandrini Weldon/portautensili o idraulici.

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

#### Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

#### Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

|  |        |
|--|--------|
| Per $\varnothing$ nominale filettatura $d_1$ DIN 374/376 | M16    |
| Prolunga $K_2$   | 9 mm   |
| Prolunga $L_2$   | 90 mm  |
| Prolunga $L_3$   | 130 mm |
| $\varnothing$ Prolunga $D_3$                             | 12 mm  |
| Per $\varnothing$ codolo filettato $d_2$                 | 12 mm  |

Tipo di prodotto

Prolunghe da 1/2 pollice