

Garant**Mandrino portamaschi con foro per il lubrorefrigerante, PSC 32 corto, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308559 6
GTIN	4067263110040
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 – 302416. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

Set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim 180.

Descrizione tecnica

Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Ø D ₂	21 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Ø Esterno D	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Adattatore	PSC 32 corto

Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portamaschi