

**Garant**
**Mandrino portamaschi con foro per il lubrorefrigerante, PSC 32 corto, Ø di serraggio D1: 12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308559 12
GTIN	4067263110071
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

**Accessori speciali:**

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 – 302416. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

Set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim 180.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	75 mm
Ø Esterno D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	12 mm
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Adattatore	PSC 32 corto

Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portamaschi