

Garant**Portafrese modulari filettate, cilindrico, PSC 63, Misura del filetto M: M8X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308553 M8X50
GTIN	4067263110088
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M8x50
Sporgenza totale Dim. A	74,5 mm
Ø Foro D ₁	8,5 mm
Lunghezza utile L ₁	50 mm
Ø Esterno D	13 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari