

Garant

Portainseri con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti	259023 2
Misura inserto	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Sottopiacchetta	259031 33
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 3232P22
Inserto adatto	TN.. 2204..
Dimensione codolo	32 mm
Spina	259049 2
Staffa di fissaggio	259038 13
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti 10 pezzi Modello 2	259023 2
Sottoplacchetta Modello 33	259031 33
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Staffa di fissaggio Modello 13	259038 13
Spina Modello 2	259049 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500