

Adattatore, HSK-A 100, ABS® Ø d: 63mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238520 63
GTIN	4067263111054
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

- · Attacco equilibrato a Q 6,3 a 10000 giri/min.
- Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	80 mm
Lunghezza sporgenza L ₁	51 mm
ABS® Ø d	63 mm
Adattatore	HSK-A 100
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	SÌ
Ø Esterno d ₁	100 mm

⚠ Hoffmann Group

Tipo di prodotto Attacco ABS