

Garant**Adattatore, HSK-A 100, ABS® Ø d: 63mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238520 63
GTIN	4067263111054
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco equilibrato a Q 6,3 a 10000 giri/min.
- Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:**DIN 69893****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	80 mm
Lunghezza sporgenza L ₁	51 mm
ABS® Ø d	63 mm
Adattatore	HSK-A 100
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d ₁	100 mm

Tipo di prodotto

Attacco ABS